Ficha técnica de producto

Artículo Nº 46.050.0151.4

Distribuidor RST16I4B 3P1 F G V BR

RST® MINI Distribuidor 1E / 3S, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, número de polos 4, grado de protección (ip) IP66/68 (3m 2h) /IP69, número de entradas 1, número de salidas 3, codificación del polo 1, 2, 3, 4, color de codificación Señal marrón, número ral del conector 8002,



Artículo Nº	46.050.0151.4
EAN	4049088317996
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	50 V / 120 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo manual)
Color de codificación	Señal marrón
Color de la carcasa (solamente para versiones modulares)	Negro
Codificación del polo	1, 2, 3, 4
Número RAL del conector	8002

Tipo

Número de entradas	1
Número de salidas	3
Opciones de fijación	Sí
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tipo de distribuidor	Distribuidor compacto

Material

Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Carga calorífica	1,763 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Superficie final	Recubrimiento en plata

Dimensiones

Longitud	160 mm
Anchura	104 mm
Altura	57,2 mm

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
06.563.9053.1	Tapón para conectores hembra SW	
06.563.9153.1	Tapón para conectores hembra SW	