Ficha técnica de producto

Artículo Nº 46.422.6060.6

Cable de conexión RST16I3KSBS 15 60TB

RST® MINI Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr Eca, longitud total 6 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Turquesa



Artículo Nº	46.422.6060.6
EAN	4049088540875
Unidad de embalaje	15 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota	La longitud total puede variar hasta +/- 3%

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	250 V / 400 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Resistencia de continuidad	69,9 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo manual)
Color de codificación	Turquesa
Codificación del polo	D1, D2
Color de la capota	Negro

Tipo

Tipo de construcción	Prensaestopas
Tipo de conexión	conexión por tornillo
Sección nominal	1,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tipo de cableado	H05Z1Z1-F
Color del cable	Negro
Diámetro del cable mín.	7,3 mm
Diámetro del cable máx.	7,7 mm
Versión del cable	Hembra - macho
Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	Hembra
Tipo de conector en el otro extremo del cable	macho

Apantallado	No

Material

Superficie final	Recubrimiento en plata
Libre de halógenos	Sí
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Carga calorífica	2,315 kWh/St
Certificación CPR	Eca

Dimensiones

Longitud total	6 m

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
06.563.8653.1	Tapón para conectores hembra SW	
06.563.8753.1	Tapón para conectores hembra SW	
06.563.8853.1	Tapón para conectores macho SW	
06.563.8953.1	Tapón para conectores macho SW	

Montaje

Artículo Nº	Tipo	Descripción
46.031.5051.6	Conector de empotrar RST16I3/2S B1 M02 A TB	RST® MINI Conector de empotrar, Normativa, Recto, M16, número de polos 2, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, color de codificación Turquesa
46.032.5051.6	Conector de empotrar RST16I3/2S S1 M02 A TB	RST® MINI Conector de empotrar, Normativa, Recto, M16, número de polos 2, tipo macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, color de codificación Turquesa