Ficha técnica de producto

Artículo Nº 4L.030.0351.8

Distribuidor RST08i3VL3G1HF V L KG

RST® MICRO Distribuidor 1E / 3S, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 8 A, número de polos 3, grado de protección (ip) IP66/68 (3m 2h) /IP69, número de entradas 1, número de salidas 3, codificación del polo 1, 2, PE, codificación mecánica Sí, color de codificación Gris Claro, número



Artículo Nº	4L.030.0351.8
EAN	4049088575372
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota	Por favor, tenga en cuenta la temperatura del conector.Utilizar únicamente un conector estanco - tanto para conector macho como hembra

Datos generales

Corriente Asignada	8 A
Tensión Asignada	50 V / 120 V
Tensión de cortocircuito	2,5 kV
Grado de polución	3
Codificación mecánica	Sí
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo manual)
Color de codificación	Gris Claro
Codificación del polo	1, 2, PE
Número RAL del conector	7032

Tipo

Número de entradas	1
Número de salidas	3
Opciones de fijación	Sí
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tipo de distribuidor	Bloque de distribución

Material

Material de la carcasa	TPU
Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Carga calorífica	0,219 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	80 °C
Superficie final	Recubrimiento en plata

Dimensiones

Longitud	50,6 mm
Anchura	47,8 mm
Altura	22,8 mm


Accesorios


Artículo Nº	Tipo	Descripción
06.564.1553.1	Tapón para conectores hembra SW	
06.564.1653.1	Tapón para conectores macho SW	

















Montaje

Artículo Nº	Tipo	Descripción
41.031.3051.8	Conector RST08i3 S B1 ZR1SHL KG	RST® MICRO Conector, Recto, número de polos 3, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 8 A, diámetro del cable 4 - 7 mm, color de codificación Gris Claro
41.032.3051.8	Conector RST08i3 S S1 ZR1SHL KG	RST® MICRO Conector, Recto, número de polos 3, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 8 A, diámetro del cable 4 - 7 mm, color de codificación Gris Claro


Dibujo técnico





Teile-Nr. /part no.		
4L.020.0143.1		
4L.020.0143.9		
4L.020.0141.4		
4L.030.0153.1		
4L.030.0143.9		
4L.030.0141.4		
4L.020.0241.8		
4L.030.0351.8		

● = unbestückt / unpopulated



Teile-Nr. /part no.	Benennung /designation	Typ /type	Kodierungsfarbe /color of coding
4L.020.0143.1	H-PARALLEL-2pol-K1	RST08i2VL3P1HF V SW	schwarz / black
4L.020.0143.9	H-PARALLEL-2pol-K2	RST08i2VL3P1HF V BL	lichtblau / light blue
4L.020.0141.4	H-PARALLEL-2pol-K3	RST08i2VL3P1HF V L SG	schiefergrau / slate grey
4L.030.0153.1	H-PARALLEL-3pol-K1	RST08i3VL3P1HF V SW	schwarz / black
4L.030.0143.9	H-PARALLEL-3pol-K2	RST08i3VL3P1HF V BL	lichtblau / light blue
4L.030.0141.4	H-PARALLEL-3pol-K3	RST08i3VL3P1HF V L SG	schiefergrau / slate grey
4L.020.0241.8	H-SERIELL-2pol-K4	RST08i2VL3S1HF V L KG	kieselgrau / pebble grey
4L.030.0351.8	H-SERPAR-3pol-K4	RST08i3VL3G1HF V L KG	kieselgrau / pebble grey

Gezeichnete Ausführung: /drawn version: 4L.030.0153.1

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog / additional data see CATALOG or eCATALOG — www.wieland-electric.com / eshop.wieland-electric.com

Toleranz Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use.

Blatt: / Sheet: 1 von / of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 1:1

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	19.02.2020	Hollet
geprüft / checked		
Norm gepr. / Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No. T 4L.030.0153.1 13K — Index b

Maße in mm / Dimensions are in mm

Index	Datum / Blatt / Date / Sheet	Änderung / Revision
b	26.05.2021 /	
a	17.03.2020 /	

wieland — www.wieland-electric.com

Type: RST MICRO VB

Benennung/Title: VERTEILERBLOCK_H — distributor block

4L_030_0153_1_1_13K_sheet 1_1 CAD V5505 Hollet 2021-05-26T07:53:43 1.000

QU-MEE-01/14 a

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited

These dimensions will be especially checked at delivery

Only inspection dimensions

With the marked dimensions we ask a visit for attorney use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Mit X gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig