Ficha técnica de producto

Artículo Nº 4L.437.1037.8

Cable de conexión RST08I3 KS1- 75 L 10KG

RST® MICRO Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 3, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 6 A, tipo de cable H05RN-F, longitud total 1 m, sección nominal 0,75 mm², estanqueidad longitudinal Sí, color de codificación Gris Claro



Artículo Nº	4L.437.1037.8
EAN	4049088573903
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota	La longitud total puede variar hasta +/- 3%

Datos generales

Corriente Asignada	6 A
Tensión Asignada	250 V / 400 V
Tensión de cortocircuito	2,5 kV
Grado de polución	3
Codificación mecánica	Sí
Resistencia de continuidad	23,9 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo manual)
Color de codificación	Gris Claro
Codificación del polo	1, 2, PE
Color de la capota	Negro

Tipo

Tipo de construcción	Prensaestopas
Tipo de conexión	conexión por tornillo
Sección nominal	0,75 mm²
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Desforrado del conductor	9 mm
Desforrado de manguera	35 mm
Preparación del final del conductor	Punteras soldadas por ultrasonidos
Tipo de cableado	H05RN-F
Color del cable	Negro
Diámetro del cable mín.	6,2 mm
Diámetro del cable máx.	7 mm
Versión del cable	Hembra - extremo libre
Tipo de cableado	Cable de conexión

Tipo de conector en un extremo del cable	Hembra
Tipo de conector en el otro extremo del cable	Extremo libre
Apantallado	No

Material

Superficie final	Recubrimiento en plata
Libre de halógenos	No
Temperatura contínua del cable	60 °C
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Carga calorífica	0,338 kWh/St

Dimensiones

Longitud total	1 m


Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
06.563.5053.1	Tapón para conectores hembra SW	RST08i3/2 Tapón con cinta de sujeción, para tapar los conectores hembra sin utilizar, color negro

Dibujo técnico


Buchsenteil, kieselgrau
female connector, pebble grey

X 2:1



H05RN-F 3G0,75
schwarz/black

Aderenden ultraschallverdichtet
wire ends ultrasonically welded



1 = blau/blue
PE = grün-gelb/green-yelllow
2 = braun/brown

Bestell-Nr. order-no.	L	Beispiel example	Typ type
4L.437.XX37.8	XX in dm-Schritten	4L.437.1037.8 = 10dm/L = 1000mm	RST0813 KS1- 75 L 10KG

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG. Additional data see CATALOG or eCATALOG. — www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	26.02.2020	Duetsch T.
geprüft checked		
Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 4L.437.0537.8 13K — Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm² — Ersatz für / Replacement for:

Index / Datum / Blatt Date / Sheet / Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: RST0813

Bennenung/Title: KONFEKT. LEITUNG
Buchse/female - freies Ende/free end
Schraubausführung/screw connection 0,75mm²

Kodierung/coding C4
~50V/-120V

mit Kontaktabdichtung/with contact seal

A Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

C These dimensions will be especially checked at delivery / Only inspection dimensions / With /E marked dimensions are only valid for internal use

D Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / Ausschließlich Prüfmaße / Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig