Data sheet del prodotto

Nr. Art. 99.404.9999.7

Scatola di derivazione RST20/25



Nr. Art.	99.404.9999.7
EAN	4049088558931
Quantità per ordine	5 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Dati tecnici

Lunghezza	81 mm
larghezza	81 mm
Altezza	43 mm
Colore	Bianco
tipo di costruzione	Scatola di derivazione

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
96.031.1053.1	Connettore da pannello RST20I3F B2 M01 SW	RST® CLASSIC Connettore da pannello, Standard, diritto, M25, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Nero
96.031.5053.1	Connettore da pannello RST20I3S B1 M01 SW	RST® CLASSIC Connettore da pannello, Standard, diritto, M25, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Nero
99.405.9999.7	Cavo preconfezionato RST20I3K1-KFX 15 30SW	RST® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - Spina, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H07RN-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 3 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero

Disegno tecnico

