Data sheet del prodotto

Nr. Art. 99.400.9999.7

Telaio di montaggio RST20/25

RST20/25 cornice di montaggio per presa del sistema, adatta per poli 2/3/4 o 5, deviatore M25



Nr. Art.	99.400.9999.7
EAN	4049088305993
Quantità per ordine	10 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Dati tecnici

Lunghezza	80,2 mm
larghezza	80,2 mm
Colore	Bianco
tipo di costruzione	Telaio di montaggio
variante di costruzione	per collegamenti di dispositivi M25

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
96.031.1053.1	Connettore da pannello RST20I3F B2 M01 SW	RST® CLASSIC Connettore da pannello, Standard, diritto, M25, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Nero
96.031.5053.1	Connettore da pannello RST20I3S B1 M01 SW	RST® CLASSIC Connettore da pannello, Standard, diritto, M25, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Nero
99.405.9999.7	Cavo preconfezionato RST20I3K1-KFX 15 30SW	RST® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - Spina, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H07RN-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 3 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero
99.404.9999.7	Scatola di derivazione RST20/25	

Disegno tecnico

