Data sheet del prodotto

Nr. Art. 05.544.8000.0

Contatto spina CRIMP RST20i2/i3 2,5QMM

RST20i3/2 contatto a crimpare, maschio, 20A, per sezione 2.5 mm²/AWG14



Nr. Art.	05.544.8000.0
EAN	4049088155864
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni


Dati tecnici


Dati tecnici


Sezione nominale	2,5 mm²
tipo di costruzione	Contatti a crimpare per 2/3 poli
variante di costruzione	Spina

Disegno tecnico

Schnitt A-A:
section A-A:








Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ø gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

M 1:1
Scale



Verpackungseinheit 100 Stück pro Karton
packaging unit: 100 piece per carton

ⓐ					
05.545.4600.0	4,0qmm	ohne/without	2,85 mm	3,9 mm
05.544.8000.0	2,5qmm	1 Rille/chamfer	2,35 mm	3,6 mm
05.544.7900.0	1,5qmm	ohne/without	1,90 mm	3,0 mm
05.544.7800.0	0,75 - 1,0qmm	1 Rille/chamfer	1,75 mm	2,6 mm
Teile-Nr. part-no.	Anschluss-querschnitt connection cross-section	Kenn-zeichnung marking	Ød$_i$	ØD$_a$

Freitoleranz nach: ISO 2768-mK
CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
1.Verwendung: 96.132.2053.1
Bl.: 1 von 1

Maßstab: 5:1
Werkstoff und Oberfläche: ⓐ CuZn, Ag
Vol. mm³ Ofl. mm²

	2011	Tag	Name
Entworfen		28.11.	Ritter
Geprüft		-	-
Normgepr.		-	-

T Zeichnung Nr. 05.544.7821.0 01K Index b
Ersatz für: -

Buchstabe	Datum / Blatt	Änderung
b	30.01.2012/	
a	13.12.2011/	

wieland
Elektrische Verbindungen

Benennung
STECKERKONTAKT RST2012/3
male contact
mit Crimpkontakt/with crimpcontact 0,75 - 4,0 qmm ⓑ

05544782101K_2 CADM2031 Filter 2012-02-01T09:32:19 1:000