Data sheet del prodotto

Nr. Art. 9L.071.6153.9

# Connettore da pannello RST20I7S 11 M03V BL07



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 9L.071.6153.9 |
| EAN | 4049088425523 |
| Quantità per ordine | 100 Pezzo |

## Approvazioni

## Dati tecnici

**Nota**

| | |
|---|---|
| Nota | Conduttori con 2,5mmq solo senza puntaliniPositioning realised with flattened thread |

**Generale**

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 20 A |
| Tensione nominale | 250 V / 400 V |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Resistenza di contatto | 0,65 mOhm |
| Bloccabile | |
| Colore della codifica / inserto | Blu chiaro |
| Marcatura dei poli | 1, 2, 3, 4/N, 5, 6, 7 |
| Colore dell'adattatore separato (se presente) | Nero |

**Dati di connessione**

| | |
|---|---|
| Sezione cavo rigido | 2,5 mm² |
| Sezione cavo rigido 2 (min) | 0,2 mm² |
| Sezione cavo flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione cavo flessibile 2 (min) | 0,2 mm² |
| Attacchi per polo | 1 |
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |

**Esecuzione**

| | |
|---|---|
| Esecuzione | Presa |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Attacco filettatura | M16 |
| Direzione plug-in | diritto |
| Grado di protezione (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Sigillato longitudinalmente | sì |
| Spessore della custodia 2 (min.) | 0,5 mm |
| Spessore della custodia (max) | 8 mm |

**Materiale**

| | |
|---|---|
| Materiale della custodia | Poliammide |
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Classe di infiammabilità | 0,231 kWh |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |

**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Lunghezza | 73 mm |
| larghezza | 34,6 mm |
| Altezza | 34,6 mm |


## Accessori

| Nr. Art. | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| 06.562.8753.0 | RST20i7 BG | |
| 99.589.0000.7 | Coperchio per prese SW | |
| Z5.569.5253.1 | Coperchio per prese SW | |


Disegno tecnico

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / These dimensions will be especially checked at delivery
Ausschließlich Prüfmaße / Only inspection dimensions
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / With /E marked dimensions are only valid for internal use





## Auslieferungszustand /delivery status



| Teile-Nr./ Part no. | Typ/ Type | Kodierung/ coding |
|---|---|---|
| 96.071.6153.0 | RST20I7S B1 M03V GL |  |
| 96.071.6153.1 | RST20I7S B1 M03V SW | |
| 9L.071.6153.0 | RST20I7S 11 M03V GL | |
| 9L.071.6153.1 | RST20I7S 11 M03V SW | |
| 96.071.6153.9 | RST20I7S B1 M03V BL07 |  |
| 9L.071.6153.9 | RST20I7S 11 M03V BL07 | |
| 96.061.6153.6 | RST20I6S B1 M03V TB04 |  |
| 9L.061.6153.6 | RST20I6S 11 M03V TB04 | |
| 96.071.6153.6 | RST20I7S B1 M03V TB04 |  |
| 9L.071.6153.6 | RST20I7S 11 M03V TB04 | |

1:2



● = Pol verschlossen /pole closed

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. / Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet / drawn | 16.11.2017 | Hollet |
| geprüft / checked | | |
| Normgeor. Stand. check | | |

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 96.071.6153.0 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

| Index | Datum / Blatt / Date / Sheet | Änderung / Revision |
|---|---|---|
| a. | 14.05.2018 / | |

wieland
www.wieland-electric.com

Type: RST20I

Bennenung/Title:

# BU_SCHRAUB

ohne Drahtschutz

female, screw connection without wire protection