Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.063.6253.6

# Connettore da pannello RST20I6S B1 M90V TB04

RST® CLASSIC Connettore da pannello, Modular, angled 90°, M25, Numero di poli 6, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Blu turchese



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 96.063.6253.6 |
| EAN | 4049088423765 |
| Quantità per ordine | 100 Pezzo |

## Approvazioni

## Dati tecnici

**Nota**

| | |
|---|---|
| Nota | Conduttori con 2,5mmq solo senza puntaliniPositioning realised with flattened thread3 Poli max. 20A, 3 Poli max. 5A |

**Generale**

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 20 A |
| Tensione nominale | 250 V / 400 V |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Resistenza di contatto | 0,65 mOhm |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | Blu turchese |
| Marcatura dei poli | L, N, PE, 1, 2, Ls |
| Colore dell'adattatore separato (se presente) | Nero |

**Dati di connessione**

| | |
|---|---|
| Sezione cavo rigido | 2,5 mm² |
| Sezione cavo rigido 2 (min) | 0,2 mm² |
| Sezione cavo flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione cavo flessibile 2 (min) | 0,2 mm² |
| Attacchi per polo | 1 |
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |

**Esecuzione**

| | |
|---|---|
| Esecuzione | Presa |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Attacco filettatura | M25 |
| Direzione plug-in | ad angolo retto |
| Angolo di inclinazione | 90 ° |
| Grado di protezione (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Spessore della custodia (min.) | 0,5 mm |

| | |
|---|---|
| Spessore della custodia (max) | 8 mm |

**Materiale**

| | |
|---|---|
| Materiale della custodia | Poliammide |
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Classe di infiammabilità | 0,281 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |


**Dimensioni**


| | |
|---|---|
| Lunghezza | 75,3 mm |
| larghezza | 34,6 mm |
| Altezza | 54,3 mm |

## Accessori


| Nr. Art. | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| 06.562.8753.0 | Sblocco manuale RST20i7 BG | |
| 99.589.0000.7 | Coperchio per prese SW | |
| Z5.569.5253.1 | Coperchio per prese SW | |





Disegno tecnico








Auslieferungszustand
/delivery status



| Teile-Nr./ Part no. | Typ/ Type | Kodierung/ coding |
|---|---|---|
| 96.073.6253.0 | RST20I7S B1 M91V GL |  |
| 96.073.6253.1 | RST20I7S B1 M91V SW | |
| 96.073.6253.9 | RST20I7S B1 M91V BL07 |  |
| 96.063.6253.6 | RST20I6S B1 M91V TB04 |  |
| 96.073.6253.6 | RST20I7S B1 M91V TB04 |  |

1:2



● = Pol verschlossen /pole closed

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet drawn | 16.11.2017 | Hollet |
| geprüft checked | | |
| Normgeor. Stand. check | | |

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 96.073.6253.0 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

| Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision |
|---|---|---|
| a | 14.05.2018 / | |

wieland
www.wieland-electric.com

Type: RST20

Bennenung/Title:
BU_SCHRAUB
ohne Drahtschutz
female, screw connection without wire protection