Data sheet del prodotto

Nr. Art. X6.052.4153.9

Connettori RST20I5SXS1 ZR2SV BL07



Nr. Art.	X6.052.4153.9
EAN	4049088009648
Quantità per ordine	100 Pezzo

Approvazioni

SEV-Ex

Dati tecnici

Nota

Nota	fine-stranded and stranded wires have to be used without ferrules

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Serracavo	sì
Grado di inquinamento	3
Bloccabile	
Colore della codifica / inserto	Blu chiaro
Marcatura dei poli	1, 2, 3, 4, 5
Colore della custodia con serracavo	Nero
Esecuzione testata per area esplosione	sì

Dati di connessione

Diametro cavo max.	14 mm
Diametro cavo	10 mm
Sezione cavo rigido	2,5 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	1,5 mm²
Sezione cavo flessibile max.	2,5 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	1,5 mm²
Attacchi per polo	1
Lunghezza sguainatura	26,5 mm
Lunghezza di spelatura	8 mm

Esecuzione

Esecuzione	Spina
Tipo di attacco	attacco a vite
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Classe di infiammabilità	0,286 kWh
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni

Lunghezza	78,4 mm
larghezza	34,6 mm
Altezza	34,6 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.565.9953.1	Coperchio per spine SW	RST20i5/4 tappo di chiusura, per coprire i connettori maschio non utilizzati, colore
99.532.0000.7	Coperchio per spine SW	RST20i5/4 tappo di chiusura, per coprire connettori maschio non utilizzati, con cinghia di fissaggio, colore nero

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
X6.051.5053.9	Connettore da pannello RST20I5SXB1 M01 BL04	
X6.051.4153.9	Connettori RST20I5SXB1 ZR2S BL07	