Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.454.2050.6

Cavo preconfezionato RST20I5KSBS 40G 20TB04

RST® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - Spina, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H07RN-F - Enhanced Version, Lunghezza totale 2 m, Sezione nominale conduttore 4 mm², Colore della codifica / inserto Blu turchese



Nr. Art.	96.454.2050.6
EAN	4049088612152
Quantità per ordine	5 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	La lunghezza totale può variare fino a +/- 3%...

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Tensione nominale impulsiva 2	4 kV
Grado di inquinamento	3
Resistenza di contatto	9,65 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Blu turchese
Marcatura del polo	L, N, PE, D1, D2
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

tipo di costruzione	Pressacavo
Tipo di attacco	attacco a vite
Sezione nominale conduttore	4 mm²
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tipo di cavo	H07RN-F - Enhanced Version
Colore del cavo	Nero
Diametro cavo	15,6 mm
Diametro cavo max.	16,6 mm
Tipo di cavo	Presa - spina
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di collegamento
Esecuzione lato 1	Presa
Esecuzione lato 2	Spina
Schermato	No

Materiale

Trattamento superficie	Placcato argento
Privo di alogeni	sì
Carico di infiammabilità	3,71 kWh/St

Dimensioni

Lunghezza totale	2 m

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.565.9953.1	Coperchio per spine SW	RST20i5/4 tappo di chiusura, per coprire i connettori maschio non utilizzati, colore
99.530.0000.7	Coperchio per prese SW	RST20i5/4 tappo di chiusura, per coprire connettori femmina non utilizzati, con cinghia di fissaggio, colore nero
99.532.0000.7	Coperchio per spine SW	RST20i5/4 tappo di chiusura, per coprire connettori maschio non utilizzati, con cinghia di fissaggio, colore nero
Z5.565.9853.1	Coperchio per prese SW	RST20i5/4 tappo di chiusura, per coprire connettori femmina non utilizzati, colore nero