Data sheet del prodotto

Nr. Art. 46.452.0550.6

Cavo preconfezionato RST16I5KSBS 15G 05TB04

RST® MINI Cavo di collegamento, Presa - Spina, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H07RN-F - Enhanced Version, Lunghezza totale 0,5 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Blu turchese



Nr. Art.	46.452.0550.6
EAN	4049088361975
Quantità per ordine	50 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	La lunghezza totale può variare fino a +/- 3%...

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Resistenza di contatto	7,2 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	Blu turchese
Marcatura del polo	L, N, PE, 1, 2
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

tipo di costruzione	Pressacavo
Tipo di attacco	attacco a vite
Sezione nominale conduttore	1,5 mm²
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tipo di cavo	H07RN-F - Enhanced Version
Colore del cavo	Nero
Diametro cavo	11,2 mm
Diametro cavo max.	12,2 mm
Tipo di cavo	Presa - spina
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di collegamento
Esecuzione lato 1	Presa
Esecuzione lato 2	Spina

Schermato	No

Materiale

Trattamento superficie	Placcato argento
Privo di alogeni	sì
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Carico di infiammabilità	0,876 kWh/St

Dimensioni

Lunghezza totale	0,5 m