Data sheet del prodotto

Nr. Art. 46.452.1000.6

Cavo preconfezionato RST16I5KSBS 15P 10TB04

RST® MINI Cavo di collegamento, Presa - Spina, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Blu turchese



Nr. Art.	46.452.1000.6
EAN	4049088289057
Quantità per ordine	30 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	La lunghezza totale può variare fino a +/- 3%...

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Resistenza di contatto	12,9 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	Blu turchese
Marcatura del polo	L, N, PE, 1, 2
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

tipo di costruzione	Pressacavo
Tipo di attacco	attacco a vite
Sezione nominale conduttore	1,5 mm²
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tipo di cavo	H05VV-F
Colore del cavo	Nero
Diametro cavo	9,8 mm
Diametro cavo max.	10,4 mm
Tipo di cavo	Presa - spina
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di collegamento
Esecuzione lato 1	Presa
Esecuzione lato 2	Spina

Schermato	No


Materiale

Trattamento superficie	Placcato argento
Privo di alogeni	No
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Carico di infiammabilità	0,91 kWh/St
Classe di infiammabilità	Eca

Dimensioni

Lunghezza totale	1 m

Disegno tecnico



These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung bleiben vorbehalten. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Kodierung/coding C2
250V/16A

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) exampel (colour: turquoiseblue)	Typ type
46.452.XX00.6	XX in dm-Schritten	46.452.1000.6 = 10dm/L= 1000mm	RST1615KSBS 15P 10TB04

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material: 2014

Maßstab/Scale: 1:1

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	06.11.	Dütsch T.
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 46.452.1000.6 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Benennung/Title
PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKT_LEITUNG
Schraubanschluss ohne Drahtschutz
screw connection without wire protection