Data sheet del prodotto

Nr. Art. 46.051.4153.6

Connettori RST16I5 S B1 ZT5S A TB

RST® MINI Connettori, diritto, Numero di poli 5, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 10 - 14,5 mm, Colore della codifica / inserto Blu turchese



Nr. Art.	46.051.4153.6
EAN	4049088255748
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	I terminali RST® con serraggio a vite consentono il collegamento di conduttori senza preparazione speciale (senza puntalini) secondo EN 60999-1.

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Serracavo	sì
Grado di inquinamento	3
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	Blu turchese
Marcatura del polo	L, N, PE, 1, 2
Colore della custodia con serracavo	Nero
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	5018

Dati di connessione

Diametro cavo max.	14,5 mm
Diametro cavo	10 mm
Sezione cavo rigido	2,5 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	0,25 mm²
Sezione cavo flessibile max.	2,5 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	0,25 mm²
Attacchi per polo	1
Lunghezza sguainatura	25 mm
Lunghezza di spelatura	8 mm

Esecuzione

Esecuzione	Presa
Tipo di attacco	attacco a vite
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,191 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni

larghezza	27 mm
Altezza	27 mm


Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
06.563.9053.1	Coperchio per prese SW	
06.563.9153.1	Coperchio per prese SW	


Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
46.052.5053.6	Connettore da pannello RST16I5 S S1 M03 A TB	RST® MINI Connettore da pannello, Standard, diritto, M20,2, Numero di poli 5, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Colore della codifica / inserto Blu turchese
46.050.1253.6	Distributori RST16I5V 2P1 TGVGA TB	RST® MINI Blocco di distribuzione 1E / 2A, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Numero di poli 5, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Marcatura del polo L, N, PE, 1, 2, Colore della codifica / inserto Blu turchese, Codifica numero RAL
46.052.4153.6	Connettori RST16I5 S S1 ZT5S A TB	RST® MINI Connettori, diritto, Numero di poli 5, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 10 - 14,5 mm, Colore della codifica / inserto Blu turchese


Disegno tecnico




Kodierung
/Coding



Auslieferungszustand/
delivery condition





Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. / This document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

46.051.4153.9	RST1615S B1 ZW4S H	BL	C4	lichtblau /light blue
46.051.4150.4	RST1615S B1 ZW4S L	BR	C3	signalbraun /signal brown
46.051.4153.6	RST1615S B1 ZW4S A	TB	C2	türkisblau /turquoise blue
46.051.4153.1	RST1615S B1 ZW4	SW	C1	schwarz /black
46.051.4153.0	RST1615S B1 ZW4	GL	C1	lichtgrau /light grey
Bestellnummer /Order number	Typ /Type		Kodierung /Coding	Farbe /Colour

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With (E marked dimensions are only valid for internal use

Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale 1:1

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	2014	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn		13.02.	Winkler
geprüft checked		-	-
Normgepr. Stand. check		-	-

Zeichnung Nr./Drawing No. T 46.051.4153.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index / Datum / Blatt Date / Sheet / Änderung/Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type RST16..

Benennung/Title

BUCHSENTEIL

mit Zugentlastung, 5 polig
female connector with strain relief, 5 poles

QU-MEE-01/14 -

4605141530136_2 CADW30028 Tresctron 2014-04-01T07:52:40 1.000