Data sheet del prodotto

Nr. Art. 46.051.4551.4

Connettori RST16I5/4S B1 ZT6S L BR

RST® MINI Connettori, diritto, Numero di poli 4, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 7,1 - 13 mm, Colore della codifica / inserto marrone segnale



Nr. Art.	46.051.4551.4
EAN	4049088290053
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	I terminali RST® con serraggio a vite consentono il collegamento di conduttori senza preparazione speciale (senza puntalini) secondo EN 60999-1.

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	50 V / 120 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Serracavo	sì
Grado di inquinamento	3
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	marrone segnale
Marcatura del polo	1, 2, 3, 4
Colore della custodia con serracavo	Nero
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	8002

Dati di connessione

Diametro cavo max.	13 mm
Diametro cavo	7,1 mm
Sezione cavo rigido	2,5 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	0,25 mm²
Sezione cavo flessibile max.	2,5 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	0,25 mm²
Attacchi per polo	1
Lunghezza sguainatura	25 mm
Lunghezza di spelatura	8 mm

Esecuzione

Esecuzione	Presa
Tipo di attacco	attacco a vite
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,174 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni

Lunghezza	81 mm
larghezza	24,9 mm
Altezza	24,9 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
06.563.9053.1	Coperchio per prese SW	
06.563.9153.1	Coperchio per prese SW	

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
46.052.4551.4	Connettori RST16I5/4S S1 ZT6S L BR	RST® MINI Connettori, diritto, Numero di poli 4, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 7,1 - 13 mm, Colore della codifica / inserto marrone segnale
46.052.5051.4	Connettore da pannello RST16I5/4S S1 M03 L BR	RST® MINI Connettore da pannello, Standard, diritto, M20,2, Numero di poli 4, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 16 A, Colore della codifica / inserto marrone segnale
46.050.0151.4	Distributori RST16I4B 3P1 F G V BR	RST® MINI Distributore compatto 1E / 3A, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 16 A, Numero di poli 4, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 3, Marcatura del polo 1, 2, 3, 4, Colore della codifica / inserto marrone segnale, Codifica numero RAL/

Disegno tecnico

