Data sheet del prodotto

Nr. Art. 46.050.1254.0

Distributori RST16I4V 2P1 TGVG GL

RST® MINI Distributori, Collegamento in parallelo, con opzione di montaggio..., Numero di poli 4, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro



Nr. Art.	46.050.1254.0
EAN	4049088335235
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	Grigio chiaro
Marcatura del polo	1, 2, 3, PE
Codifica numero RAL/inserto portacontatti	7035

Esecuzione

Numero di ingressi	1
Numero di uscite	2
Tipo di fissaggio	sì
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tipo di box di distribuzione	Box di distribuzione compatto

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,26 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni

Lunghezza	69,5 mm
larghezza	36,5 mm
Altezza	60 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
06.562.5853.0	mounting panel für RST16 VB LG	RST16i2...5 piastra di montaggio per blocco di distribuzione, colore grigio chiaro
06.563.9053.0	Coperchio per prese GL	
06.563.9153.0	Coperchio per prese GL	
06.563.9253.0	Coperchio per spine GL	
06.563.9353.0	Coperchio per spine GL	

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
46.051.4554.0	Connettori RST16I5/4S B1 ZT6 GL	RST® MINI Connettori, diritto, Numero di poli 4, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 7,1 - 13 mm, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro
46.052.4554.0	Connettori RST16I5/4S S1 ZT6 GL	RST® MINI Connettori, diritto, Numero di poli 4, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 7,1 - 13 mm, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro