Data sheet del prodotto

Nr. Art. 46.030.0153.9

# Distributori RST16I3B 3P1 F G V BL

RST® MINI Distributore compatto 1E / 3A, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Numero di poli 3, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 3, Marcatura del polo 1, 2, 3, Colore della codifica / inserto Blu chiaro, Codifica numero RAL/inserto



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 46.030.0153.9 |
| EAN | 4049088284229 |
| Quantità per ordine | 1 Pezzo |

## Certificati/Approvazioni

## Dati tecnici

**Generale**

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 16 A |
| Tensione nominale | 250 V / 400 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato manualmente) |
| Colore della codifica / inserto | Blu chiaro |
| Colore della custodia separata (solo per versioni modulari) | Nero |
| Marcatura del polo | 1, 2, 3 |
| Codifica numero RAL/inserto portacontatti | 5012 |

**Esecuzione**

| | |
|---|---|
| Numero di ingressi | 1 |
| Numero di uscite | 3 |
| Tipo di fissaggio | sì |
| Grado di protezione (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Tipo di box di distribuzione | Distributore compatto |

**Materiale**

| | |
|---|---|
| Materiale della custodia | Poliammide |
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Carico di infiammabilità | 1,657 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |

**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Lunghezza | 159,6 mm |
| larghezza | 104 mm |
| Altezza | 57,2 mm |

## Accessori

| Nr. Art. | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| 06.563.8653.1 | Coperchio per prese SW | |
| 06.563.8753.1 | Coperchio per prese SW | |
| 06.563.8853.1 | Coperchio per spine SW | |
| 06.563.8953.1 | Coperchio per spine SW | |