Data sheet del prodotto

Nr. Art. 46.422.05B0.6

Cavo preconfezionato RST16I3KSBS 15B 05TB

RST® MINI Cavo di collegamento, Presa - Spina, Numero di poli 2, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe di infiammabilità B2ca s1 d1 a1, Lunghezza totale 0,5 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Blu turchese



Nr. Art.	46.422.05B0.6
EAN	4049088500152
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	La lunghezza totale può variare fino a +/- 3%...

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Resistenza di contatto	7,2 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	Blu turchese
Marcatura del polo	D1, D2
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

tipo di costruzione	Pressacavo
Tipo di attacco	attacco a vite
Sezione nominale conduttore	1,5 mm²
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tipo di cavo	H05Z1Z1-F
Colore del cavo	Nero
Diametro cavo	7,3 mm
Diametro cavo max.	7,7 mm
Tipo di cavo	Presa - spina
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di collegamento
Esecuzione lato 1	Presa
Esecuzione lato 2	Spina
Schermato	No

Materiale

Trattamento superficie	Placcato argento
Privo di alogeni	sì
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Carico di infiammabilità	0,423 kWh/St
Classe di infiammabilità	B2ca s1 d1 a1

Dimensioni

Lunghezza totale	0,5 m


Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
06.563.8653.1	Coperchio per prese SW	
06.563.8753.1	Coperchio per prese SW	
06.563.8853.1	Coperchio per spine SW	
06.563.8953.1	Coperchio per spine SW	

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
46.031.5051.6	Connettore da pannello RST16I3/2S B1 M02 A TB	RST® MINI Connettore da pannello, Standard, diritto, M16, Numero di poli 2, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Colore della codifica / inserto Blu turchese
46.032.5051.6	Connettore da pannello RST16I3/2S S1 M02 A TB	RST® MINI Connettore da pannello, Standard, diritto, M16, Numero di poli 2, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Colore della codifica / inserto Blu turchese

Disegno tecnico



Bestell -Nr. order- no.	Pos. 1	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: turquoiseblue)
46.422.XX60.6	H05Z1Z1-F 2X1,5.. CLASS E	XX in dm-Schritten/steps	46.422.1060.6=10dm/L=1000mm
UM.422.XX60.6		XX in m-Schritten/steps	UM.422.1260.6=12m/L=12000mm
46.422.XXD0.6	H05Z1Z1-F 2X1,5.. CLASS D	XX in dm-Schritten/steps	46.422.10D0.6=10dm/L=1000mm
UM.422.XXD0.6		XX in m-Schritten/steps	UM.422.12D0.6=12m/L=12000mm
46.422.XXC0.6	H05Z1Z1-F 2X1,5.. CLASS C	XX in dm-Schritten/steps	46.422.10C0.6=10dm/L=1000mm
UM.422.XXC0.6		XX in m-Schritten/steps	UM.422.12C0.6=12m/L=12000mm
46.422.XXB0.6	H05Z1Z1-F 2X1,5.. CLASS B	XX in dm-Schritten/steps	46.422.10B0.6=10dm/L=1000mm
UM.422.XXB0.6		XX in m-Schritten/steps	UM.422.12B0.6=12m/L=12000mm

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG.
Additional data see CATALOG or eCATALOG.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Off./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	09.07.2018	Dütsch
geprüft checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 46.422.1060.6 13K — Index: -

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:


Type: RST1612K
KSBS 15..
..TB

Bennenung/Title: KONFEKT. LEITUNG
Buchse - Stecker, Schraubanschluß ohne Drahtschutz
female -male, screw connection without wire protection

wieland
www.wieland-electric.com

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

1:2



Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.