Data sheet del prodotto

Nr. Art. 46.030.0154.9

Distributori RST16I2B 3P1 FGVGH BL

RST® MINI Distributore compatto 1E / 3A, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Numero di poli 2, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 3, Marcatura del polo 1, 2, Colore della codifica / inserto Blu chiaro, Codifica numero RAL/inserto por



Nr. Art.	46.030.0154.9
EAN	4049088344831
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	Blu chiaro
Colore della custodia separata (solo per versioni modulari)	Nero
Marcatura del polo	1, 2
Codifica numero RAL/inserto portacontatti	5012

Esecuzione

Numero di ingressi	1
Numero di uscite	3
Tipo di fissaggio	sì
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tipo di box di distribuzione	Distributore compatto

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	1,637 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni

Lunghezza	159,6 mm
larghezza	104 mm
Altezza	57,2 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
06.563.8653.1	Coperchio per prese SW	
06.563.8753.1	Coperchio per prese SW	
06.563.8853.1	Coperchio per spine SW	
06.563.8953.1	Coperchio per spine SW	