Data sheet del prodotto

Nr. Art. 46.032.4554.9

Connettori RST16I3/2S S1 ZT4S H BL

RST® MINI Connettori, diritto, Numero di poli 2, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 5 - 10,6 mm, Colore della codifica / inserto Blu chiaro



Nr. Art.	46.032.4554.9
EAN	4049088295942
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	I terminali RST® con serraggio a vite consentono il collegamento di conduttori senza preparazione speciale (senza puntalini) secondo EN 60999-1.

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Serracavo	sì
Grado di inquinamento	3
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	Blu chiaro
Marcatura del polo	1, 2
Colore della custodia con serracavo	Nero
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	5012

Dati di connessione

Diametro cavo max.	10,6 mm
Diametro cavo	5 mm
Sezione cavo rigido	2,5 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	0,25 mm²
Sezione cavo flessibile max.	2,5 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	0,25 mm²
Attacchi per polo	1
Lunghezza sguainatura	25 mm
Lunghezza di spelatura	8 mm

Esecuzione

Esecuzione	Spina
Tipo di attacco	attacco a vite
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,131 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni

Lunghezza	64 mm
larghezza	19,9 mm
Altezza	19,9 mm


Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
06.563.8853.1	Coperchio per spine SW	
06.563.8953.1	Coperchio per spine SW	

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
46.031.5054.9	Connettore da pannello RST16I3/2S B1 M02 H BL	RST® MINI Connettore da pannello, Standard, diritto, M16, Numero di poli 2, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Colore della codifica / inserto Blu chiaro
46.030.0154.9	Distributori RST16I2B 3P1 FGVGH BL	RST® MINI Distributore compatto 1E / 3A, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Numero di poli 2, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 3, Marcatura del polo 1, 2, Colore della codifica / inserto Blu chiaro, Codifica numero RAL/inserto por


Disegno tecnico




Kodierung/
Coding



Auslieferungszustand/
delivery condition





Pol nicht bestückt
pole not mounted



46.032.4551.6	RST1613 S S1 ZT4S A TB	C5	türkisblau /turquoise blue
46.032.4554.9	RST1613 S S1 ZT4S H BL	C4	lichtblau /light blue
46.032.4551.4	RST1613 S S1 ZT4S L BR	C3	signalbraun /signal brown
ⓐ 46.032.4556.7	RST1613 S S1 ZT4S GN	C2	laubgrün /leaf green
46.032.4554.1	RST1613 S S1 ZT4 SW	C1	schwarz /black
46.032.4554.0	RST1613 S S1 ZT4 GL	C1	lichtgrau /light grey
Bestellnummer Order number	Type	Kodierung Coding	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	11.04.2016	Ritter
geprüft / checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 46.032.4554.0 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
a	09.05.2019 /	

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Bennenung/Title

STECKERTEIL
mit Zugentlastung 2-polig
female with strain relief 2-pole

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für externe Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.