Data sheet del prodotto

Nr. Art. 46.032.4456.7

## Connettori RST16I3/2S S1 ZT3S GN

RST® MINI Connettori, diritto, Numero di poli 2, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 7,1 - 13 mm, Colore della codifica / inserto Verde foglia



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 46.032.4456.7 |
| EAN | 4049088579585 |
| Quantità per ordine | 100 Pezzo |

### Certificati/Approvazioni

### Dati tecnici

**Nota**

| | |
|---|---|
| Nota | I terminali RST® con serraggio a vite consentono il collegamento di conduttori senza preparazione speciale (senza puntalini) secondo EN 60999-1. |

**Generale**

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 16 A |
| Tensione nominale | 250 V / 400 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Serracavo | sì |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato manualmente) |
| Colore della codifica / inserto | Verde foglia |
| Marcatura del polo | 1, 2 |
| Colore della custodia con serracavo | Nero |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 6002 |

**Dati di connessione**

| | |
|---|---|
| Diametro cavo max. | 13 mm |
| Diametro cavo | 7,1 mm |
| Sezione cavo rigido | 2,5 mm² |
| Sezione cavo rigido 2 (min) | 0,25 mm² |
| Sezione cavo flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione cavo flessibile 2 (min) | 0,25 mm² |
| Attacchi per polo | 1 |
| Lunghezza sguainatura | 25 mm |
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |

**Esecuzione**

| | |
|---|---|
| Esecuzione | Spina |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Grado di protezione (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |

**Materiale**

| | |
|---|---|
| Materiale della custodia | Poliammide |
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Carico di infiammabilità | 0,115 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |

**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Lunghezza | 72 mm |
| larghezza | 24 mm |
| Altezza | 24 mm |

## Accessori

| Nr. Art. | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| 06.563.8853.1 | Coperchio per spine SW | |
| 06.563.8953.1 | Coperchio per spine SW | |

## Montaggio

| Nr. Art. | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| 46.030.1354.7 | Distributori RST16I2V 2R1 TGVG GN | RST® MINI Blocco di distribuzione 1E / 2A, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Numero di poli 2, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Marcatura del polo 1, 2, Codifica meccanica sì, Colore della codifica / inserto Verde foglia, Codifi |
| 46.031.5056.7 | Connettore da pannello RST16I3/2S B1 M02 GN | RST® MINI Connettore da pannello, Standard, diritto, M16, Numero di poli 2, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Colore della codifica / inserto Verde foglia |
| 46.031.4456.7 | Connettori RST16I3/2S B1 ZT3 S GN | RST® MINI Connettori, diritto, Numero di poli 2, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 7,1 - 13 mm, Colore della codifica / inserto Verde foglia |