Data sheet del prodotto

Nr. Art. 46.031.4454.0

Connettori RST16I3/2S B1 ZT4 GL

RST® MINI Connettori, diritto, Numero di poli 2, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 7,1 - 13 mm, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro



Nr. Art.	46.031.4454.0
EAN	4049088579509
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	I terminali RST® con serraggio a vite consentono il collegamento di conduttori senza preparazione speciale (senza puntalini) secondo EN 60999-1.

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Serracavo	sì
Grado di inquinamento	3
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	Grigio chiaro
Marcatura del polo	L, N
Colore della custodia con serracavo	Grigio chiaro
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	7035

Dati di connessione

Diametro cavo max.	13 mm
Diametro cavo	7,1 mm
Sezione cavo rigido	2,5 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	0,25 mm²
Sezione cavo flessibile max.	2,5 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	0,25 mm²
Attacchi per polo	1
Lunghezza sguainatura	25 mm
Lunghezza di spelatura	8 mm

Esecuzione

Esecuzione	Presa
Tipo di attacco	attacco a vite
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,132 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni

Lunghezza	74 mm
larghezza	24 mm
Altezza	24 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
06.563.8653.0	Coperchio per prese GL	
06.563.8753.0	Coperchio per prese GL	

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
46.032.5054.0	Connettore da pannello RST16I3/2S S1 M02 GL	RST® MINI Connettore da pannello, Standard, diritto, M16, Numero di poli 2, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro
46.030.1254.0	Distributori RST16I2V 2P1 TGVG GL	RST® MINI Blocco di distribuzione 1E / 2A, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Numero di poli 2, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Marcatura del polo L, N, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro, Codifica numero RAL/inserto
46.032.4454.0	Connettori RST16I3/2S S1 ZT3 GL	RST® MINI Connettori, diritto, Numero di poli 2, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 7,1 - 13 mm, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro