Data sheet del prodotto

Nr. Art. 4L.030.0141.4

## Distributori RST08i3VL3P1HF V L SG

RST® MICRO Blocco di distribuzione 1E / 3A, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 8 A, Numero di poli 3, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 3, Marcatura del polo 1, 2, 3, Codifica meccanica sì, Colore della codifica / inserto Grigio ardesia, C



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 4L.030.0141.4 |
| EAN | 4049088557545 |
| Quantità per ordine | 50 Pezzo |

### Certificati/Approvazioni

### Dati tecnici

**Nota**

| | |
|---|---|
| Nota | Si prega di notare la diversa temperatura permanente...Utilizzare esclusivamente un componente con tenuta dei contatti, sia presa che spina |

**Generale**

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 8 A |
| Tensione nominale | 50 V / 120 V |
| Tensione nominale di tenuta | 2,5 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Codifica meccanica | sì |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato manualmente) |
| Colore della codifica / inserto | Grigio ardesia |
| Marcatura del polo | 1, 2, 3 |
| Codifica numero RAL/inserto portacontatti | 7015 |

**Esecuzione**

| | |
|---|---|
| Numero di ingressi | 1 |
| Numero di uscite | 3 |
| Tipo di fissaggio | sì |
| Grado di protezione (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Tipo di box di distribuzione | Box di distribuzione compatto |

**Materiale**

| | |
|---|---|
| Materiale della custodia | TPU |
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Carico di infiammabilità | 0,218 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 80 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |

**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Lunghezza | 50,6 mm |
| larghezza | 47,8 mm |
| Altezza | 22,8 mm |


## Accessori


| Nr. Art. | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| 06.563.5053.1 | Coperchio per prese SW | |
| 06.563.5153.1 | Coperchio per spine SW | |

















## Montaggio

| Nr. Art. | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| 41.031.3041.4 | Connettori RST08i3 S B1 ZR1SHL SG | RST® MICRO Connettori, diritto, Numero di poli 3, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 8 A, Diametro del cavo 4 - 7 mm, Colore della codifica / inserto Grigio ardesia |
| 41.032.3041.4 | Connettori RST08i3 S S1 ZR1SHL SG | RST® MICRO Connettori, diritto, Numero di poli 3, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 8 A, Diametro del cavo 4 - 7 mm, Colore della codifica / inserto Grigio ardesia |


Disegno tecnico




| Teile-Nr. /part no. | | |
|---|---|---|
| 4L.020.0143.1 |  |  |
| 4L.020.0143.9 |  |  |
| 4L.020.0141.4 |  |  |
| 4L.030.0153.1 |  |  |
| 4L.030.0143.9 |  |  |
| 4L.030.0141.4 |  |  |
| 4L.020.0241.8 |  |  |
| 4L.030.0351.8 |  |  |

● = unbestückt / unpopulated



| Teile-Nr. /part no. | Benennung /designation | Typ /type | Kodierungsfarbe /color of coding |
|---|---|---|---|
| 4L.020.0143.1 | H-PARALLEL-2pol-K1 | RST08i2VL3P1HF V SW | schwarz / black |
| 4L.020.0143.9 | H-PARALLEL-2pol-K2 | RST08i2VL3P1HF V BL | lichtblau / light blue |
| 4L.020.0141.4 | H-PARALLEL-2pol-K3 | RST08i2VL3P1HF V L SG | schiefergrau / slate grey |
| 4L.030.0153.1 | H-PARALLEL-3pol-K1 | RST08i3VL3P1HF V SW | schwarz / black |
| 4L.030.0143.9 | H-PARALLEL-3pol-K2 | RST08i3VL3P1HF V BL | lichtblau / light blue |
| 4L.030.0141.4 | H-PARALLEL-3pol-K3 | RST08i3VL3P1HF V L SG | schiefergrau / slate grey |
| 4L.020.0241.8 | H-SERIELL-2pol-K4 | RST08i2VL3S1HF V L KG | kieselgrau / pebble grey |
| 4L.030.0351.8 | H-SERPAR-3pol-K4 | RST08i3VL3G1HF V L KG | kieselgrau / pebble grey |

Gezeichnete Ausführung: /drawn version: 4L.030.0153.1

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog / additional data see CATALOG or eCATALOG — www.wieland-electric.com / eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use.

Blatt: / Sheet: 1 von / of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 1:1

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet / drawn | 19.02.2020 | Hollet |
| geprüft / checked | | |
| Normgepr. Stand. check | | |

Zeichnung Nr. / Drawing No. T 4L.030.0153.1 13K — Index b

Maße in mm / Dimensions are in mm

| Index | Datum / Blatt / Date / Sheet | Änderung / Revision |
|---|---|---|
| b | 26.05.2021 / | |
| a | 17.03.2020 / | |

wieland — www.wieland-electric.com

Type: RST MICRO VB

Benennung/Title: VERTEILERBLOCK_H — distributor block

4L_030_0153_1_1K_sheet 1_1 CAD V5505 Hollet 2021-05-26T07:53:43 1.000

QU-MEE-01/14 a

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited

These dimensions will be especially checked at delivery

Only inspection dimensions

With a marked dimension, an extra visit for control will be charged

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Nur in elektronischer Form und nur für interne Zwecke gültig