Data sheet del prodotto

Nr. Art. 41.437.1530.1

Cavo preconfezionato RST08I3 KSBS 75 15SW

RST® MICRO Cavo di collegamento, Presa - Spina, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 6 A, Tipo di cavo H05RN-F, Lunghezza totale 1,5 m, Sezione nominale conduttore 0,75 mm², Colore della codifica / inserto Nero



Nr. Art.	41.437.1530.1
EAN	4049088508592
Quantità per ordine	75 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	La lunghezza totale può variare fino a +/- 3%...

Generale

Corrente nominale	6 A
Corrente nominale 2	6 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	2,5 kV
Grado di inquinamento	3
Codifica meccanica	sì
Resistenza di contatto	35,3 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	Nero
Marcatura del polo	1, PE, 2/N
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

tipo di costruzione	Pressacavo
Tipo di attacco	attacco a vite
Sezione nominale conduttore	0,75 mm²
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tipo di cavo	H05RN-F
Colore del cavo	Nero
Diametro cavo	6,2 mm
Diametro cavo max.	7 mm
Tipo di cavo	Presa - spina
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di collegamento

Esecuzione lato 1	Presa
Esecuzione lato 2	Spina
Schermato	No

Materiale

Trattamento superficie	Placcato argento
Privo di alogeni	No
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	60 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Carico di infiammabilità	0,512 kWh/St

Dimensioni

Lunghezza totale	1,5 m

Accessori


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
06.563.5053.1	Coperchio per prese SW	
06.563.5153.1	Coperchio per spine SW	

Disegno tecnico


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Buchsenteil, schwarz
female connector, black

X 2:1




H05RN-F 3G0,75
schwarz/black



1 = braun/brown
PE = grün-gelb/green-yelllow
2/N = blau/blue

Steckerteil, schwarz
male connector, black

Y 2:1



These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Bestell-Nr. order-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exampel (colour: black)	Typ type
41.437.XX30.1	XX in dm-Schritten	41.437.1030.1 = 10dm/L = 1000mm	RST0813KSBS 75 10SW

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG.
Additional data see CATALOG or eCATALOG.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	06.08.2018	Duetsch T .
geprüft checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 41.437.0530.1 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: RST0813

Bennenung/Title:

KONFEKT.LEITUNG

Buchse/female - Stecker /male
Schraubausführung/screw connection 0,75mm²

Kodierung/coding C1
250V/400V

ohne Kontaktabdichtung/without contact seal