Data sheet del prodotto

Nr. Art. 41.427.2538.8

Cavo preconfezionato RST08I3/2KS-S 75 L 25KG

RST® MICRO Cavo di connessione, Terminale libero - Spina, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 6 A, Tipo di cavo H05RN-F, Lunghezza totale 2,5 m, Sezione nominale conduttore 0,75 mm², Colore della codifica / inserto Grigio ghiaia



Nr. Art.	41.427.2538.8
EAN	4049088527371
Quantità per ordine	50 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	La lunghezza totale può variare fino a +/- 3%...

Generale

Corrente nominale	6 A
Tensione nominale	50 V / 120 V
Tensione nominale di tenuta	2,5 kV
Grado di inquinamento	3
Resistenza di contatto	58,1 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	Grigio ghiaia
Marcatura dei poli	1, 2
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

tipo di costruzione	Pressacavo
Tipo di attacco	attacco a vite
Sezione nominale conduttore	0,75 mm²
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Lunghezza di spelatura	9 mm
Lunghezza sguainatura	35 mm
Preparazione del terminale cavo	Terminali saldati a ultrasuoni
Tipo di cavo	H05RN-F
Colore del cavo	Nero
Diametro cavo	5,7 mm
Diametro cavo max.	7 mm
Tipo di cavo	Spina - terminale libero

Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di connessione
Esecuzione lato 1	Terminale libero
Esecuzione lato 2	Spina
Schermato	No

Materiale

Trattamento superficie	Placcato argento
Privo di alogeni	No
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	60 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Classe di infiammabilità	2,529 kWh/St

Dimensioni

Lunghezza totale	2,5 m

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
06.563.5153.1	Coperchio per spine SW	

Disegno tecnico


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With (E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig


Aderenden ultraschallverdichtet
wire ends ultrasonically welded

H05RN-F 2X0,75
schwarz/black



1 = braun/brown
2/N = blau/blue

Steckerteil, kieselgrau
male connector, pebble grey



Kodierung/coding C4
250V/400V

ohne Kontaktabdichtung/without contact seal

Bestell-Nr. order-no.	L	Beispiel exampel	Typ type
41.427.XX38.8	XX in dm-Schritten	41.427.1038.8 = 10dm/L = 1000mm	RST0813/2KS-S 75 L 10KG

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG. Additional data see CATALOG or eCATALOG. — www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020 010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020 010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	22.11.2018	Duetsch T .
geprüft checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 41.427.0538.8 13K — Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type: RST0812

Bennenung/Title: KONFEKT. LEITUNG

Stecker/male - freies Ende/free end

Schraubausführung/screw connection 0,75mm²

wieland
www.wieland-electric.com

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision