Data sheet del prodotto

Nr. Art. 4L.021.4041.4

Connettore da pannello RST08i3/2S 11 M02HL SG

RST® MICRO Connettore da pannello, Standard, diritto, M14, Numero di poli 2, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 8 A, Sigillatura longitudinale sì, Colore della codifica / inserto slate grey



Nr. Art.	4L.021.4041.4
EAN	4049088482076
Quantità per ordine	50 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	I terminali RST® con serraggio a vite consentono il collegamento di conduttori senza preparazione speciale (senza puntalini) secondo EN 60999-1.Positioning realised with flattened threadUtilizzare esclusivamente un componente con tenuta dei contatti, sia presa che spina

Generale

Corrente nominale	8 A
Tensione nominale	50 V / 120 V
Grado di inquinamento	3
Tensione nominale di tenuta	2,5 kV
Resistenza di contatto	0,55 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	slate grey
Marcatura dei poli	1, 2

Dati di connessione

Sezione cavo rigido	1 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	0,2 mm²
Sezione cavo flessibile max.	1 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	0,22 mm²
Attacchi per polo	1
Lunghezza di spelatura	6 mm

Esecuzione

Esecuzione	Presa
Tipo di attacco	attacco a vite
Attacco filettatura	M14
Direzione plug-in	diritto
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Sigillato longitudinalmente	sì

Spessore della custodia (min.)	0,5 mm
Spessore della custodia (max)	4 mm

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Classe di infiammabilità	0 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni


Lunghezza	21,9 mm
larghezza	19,2 mm
Altezza	19,2 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
06.563.5053.1	Coperchio per prese SW	
06.502.6100.0	Chiave esagonale RST MICRO SW 0,9	
06.502.6300.0	Cacciavite RST MICRO SW 0,9	

Disegno tecnico


Gezeichnete Ausführung/*drawn version*
41.031.4053.1



Auslieferungszustand/
delivery condition








Teile-Nr. */part-no.*	Type	Kodierung */coding*
41.031.4053.1	RST08i3 S B1 M02H SW	C1
4L.031.4053.1	RST08i3 S 11 M02H SW	
41.031.4043.9	RST08i3 S B1 M02H BL	C2
4L.031.4043.9	RST08i3 S 11 M02H BL	
41.031.4041.4	RST08i3 S B1 M02HL SG	C3
4L.031.4041.4	RST08i3 S 11 M02HL SG	
41.031.4051.8	RST08i3 S B1 M02HL KG	C4
4L.031.4051.8	RST08i3 S 11 M02HL KG	
41.021.4043.1	RST08i3/2S B1 M02H SW	C1
4L.021.4043.1	RST08i3/2S 11 M02H SW	
41.021.4043.9	RST08i3/2S B1 M02H BL	C2
4L.021.4043.9	RST08i3/2S 11 M02H BL	
41.021.4041.4	RST08i3/2S B1 M02HL SG	C3
4L.021.4041.4	RST08i3/2S 11 M02HL SG	
41.021.4041.8	RST08i3/2S B1 M02HL KG	C4
4L.021.4041.8	RST08i3/2S 11 M02HL KG	

●=Pol nicht bestückt
/pole not mounted

Gehäuseausschnitt
/cut out:



Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. / conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	22.02.2018	Hollet
geprüft / checked		
Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 41.031.4053.1 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt / Date / Sheet	Änderung / Revision
a	12.03.2020 /	

wieland
www.wieland-electric.com

Type: RSTmicro

Bennenung/Title: BUCHSENTEIL_GA
female device connector

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / These dimensions will be especially checked at delivery
Ausschließlich Prüfmaße / Only inspection dimensions
Mit E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / With E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.