Ficha técnica de producto

Artículo Nº 83.243.0246.0

Luminaria RST 230V AC 20W M



Artículo Nº	83.243.0246.0
EAN	4049088501432
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Método de montaje	Pared y techo
Material de la carcasa	Aluminio
Color de la carcasa	Pelado
Sistema de cableado	Circuito continuo / Circuito separado
Classe de protección	I
Conexión de la fuente de alimentación	

Datos técnicos


Tensión nominal	230 V
Tensión mínima de entrada	200 V
Tensión máx. de entrada	250 V
Corriente nominal	0,1 A
Potencia de la lámpara	20 W
Tipo de tensión	CA
Potencia luminosa	2400 lm
	tageslichtweiß > 5300 K
	5700 K
Grado de protección (IP)	IP65
Modo	Corriente constante
Fusible	Protección interna contra cortocircuito de 2A
Protección contra polaridad inversa	No
Caracterización iluminación de emergencia	Z 1 ***DE
Umgebungstemperatur ta min.	-40 °C
Temperatura ambiente ta máx.	50 °C
Temperatura min. de almacenaje / transporte	-40 °C
Temperatura máx. de almacenaje / transporte	75 °C
Normativas	DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22


Dimensiones


Longitud	367 mm
Anchura	129 mm
Altura	43 mm

Dibujo técnico

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse
Confidentiality class
Vertraulich
Confidential







01-QU-RD-31/21

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com
ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed
1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:
Werkstoff / Material	2024 / Tag/Date / Name gezeichnet drawn / 06.06. / Koetzner
Maßstab/Scale	Elektronische Freigabe Electronic Release
Zeichnung Nr. / Drawing No.	83.243.0246.0 01K
Maße in mm / Dimensions are in mm	
Datei / File:045691__01K/83.243.0246.0.DCD	Ersatz für / Replacement for:
Index / Datum / Blatt Date / Sheet Änderung / Revision	wieland
Type	Benennung / Title: Teilespezifikation / Component specification PODIS LED RST 230V AC 20W M

2024-06-25 13:24:55 1.000