Ficha técnica de producto

Artículo Nº 83.240.0031.1

Luminaria RST 24V DC 5W 1S



Artículo Nº	83.240.0031.1
EAN	4049088185700
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Método de montaje	Pared y techo
Material de la carcasa	Poliamida
Color de la carcasa	Negro
Sistema de cableado	Circuito continuo / Circuito separado
Classe de protección	II
Conexión de la fuente de alimentación	

Datos técnicos

Tensión nominal	24 V
Tensión mínima de entrada	15 V
Tensión máx. de entrada	30 V
Corriente nominal	0,2 A
Potencia de la lámpara	4,9 W
Tipo de tensión	CC
Potencia luminosa	450 lm
	tageslichtweiß > 5300 K
	6500 K
Grado de protección (IP)	IP65
Modo	Corriente constante
Fusible	0.5A / 60V reinicio
Protección contra polaridad inversa	Sí
Caracterización iluminación de emergencia	ja
Umgebungstemperatur ta min.	-40 °C
Temperatura ambiente ta máx.	70 °C
Temperatura min. de almacenaje / transporte	-40 °C
Temperatura máx. de almacenaje / transporte	70 °C
Normativas	DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22

Dimensiones

Longitud	160 mm

Anchura	104 mm
Altura	96 mm

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
05.560.3419.0	Grapa de montaje Podis LED	
G0.500.2041.5	Grapa de montaje RST BOX	