Ficha técnica de producto

Artículo Nº 99.800.4866.1

Salida para cable plano FCS 4 7 SI BU SW FM



| | |
|---|---|
| Artículo Nº | 99.800.4866.1 |
| EAN | 4049088077388 |
| Unidad de embalaje | 5 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

## Datos técnicos

**Datos de conexión**

| | |
|---|---|
| Número de polos | 7 |
| Número de posiciones de la borna por polos | 1 |
| Tipo de terminación (cable redondo) | Conexión por perforación del aislante |
| Tipo de conexión del bus de energía | Conexión enchufable de entrada |

**Datos técnicos UL/CSA**

| | |
|---|---|
| Tensión Asignada | 600 V |
| Corriente Asignada | 20 A |

**Datos mecánicos**

| | |
|---|---|
| Color de la carcasa | Negro |
| Grado de protección (IP) | IP65 |
| Método de montaje | bandeja de portacables |

**Datos eléctricos**

| | |
|---|---|
| Tensión Asignada | 500 V |
| Corriente Asignada | 20 A |
| Tipo de tensión de alimentación | AC/DC |
| Tensión nominal de funcionamiento de la alimentación auxiliar | 250 V |
| Corriente nominal de funcionamiento de la alimentación auxiliar | 20 A |

**Dimensiones**

| | |
|---|---|
| Longitud | 140 mm |
| Anchura de montaje | 60 mm |
| Altura de montaje | 62 mm |

Accesorios

| Artículo Nº | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| 06.502.5200.0 | Bit DIN 3128 PH1x70 | |