
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 75.015.5535.0

Carcasa adicional FCS 4 7 SA BU SU



Artículo Nº	75.015.5535.0
EAN	4015573840836
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos de conexión

Número de polos	7
Número de posiciones de la borna por polos	1
Tipo de terminación (cable redondo)	conexión por tornillo
Tipo de conexión del bus de energía	Conexión enchufable de entrada

Datos mecánicos

Color de la carcasa	Gris
Grado de protección (IP)	IP65
Método de montaje	Montaje en superfície

Datos eléctricos

Tensión Asignada	500 V
Corriente Asignada	20 A
Tipo de tensión de alimentación	AC/DC
Tensión nominal de funcionamiento de la alimentación auxiliar	250 V
Corriente nominal de funcionamiento de la alimentación auxiliar	20 A

Dimensiones

Longitud	117 mm
Anchura de montaje	57 mm
Altura de montaje	89 mm

Accesorios


Artículo Nº	Tipo	Descripción
06.502.5200.0	Bit DIN 3128 PH1x70	


Montaje


Artículo Nº	Tipo	Descripción


75.015.0151.0	Conector completo FCS 4 7 ST SA SO0	
75.015.0151.2	Conector completo FCS 4 7 ST SA SO2	

Dibujo técnico









Bohrbild
drilling picture

frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
free from substances which inhibit adhesion

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit / Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With / Æ marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - / First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Änderung/Revision	Index	Datum / Blatt / Date / Sheet
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: 1:1

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2006		
gezeichnet / drawn	08.02.	Schober
geprüft / checked	-	-
Normgepr. / Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: 75.015.5535.0 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

RUNDLEITUNGS ABG

7-polig steckbar
circular cable waste 7 pole pluggable

QU-PEM-08/91