Data sheet del prodotto

Nr. Art. 83.243.0030.0

Lampada RST 230V AC 2x3W 1U



Nr. Art.	83.243.0030.0
EAN	4049088548826
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Tipo di montaggio	Parete e soffitto
Materiale della custodia	Poliammide
Colore della custodia	Nero
Tipo di circuito	Circuito continuo / circuito di stand-by
Grado di protezione	II
Attacco alimentazione energia	

Dati tecnici

Tensione nominale	230 V
Min. tensione in ingresso	200 V
Max. tensione in ingresso	250 V
Corrente nominale	0,4 A
Potenza della lampada	6 W
Tipo di tensione	AC
Emissione luminosa	500 lm
	neutralweiß 3300 bis 5300 K
	5000 K
Grado di protezione (IP)	IP65
Modo	Esercizio continuo
Protezione contro l'inversione di polarità	sì
Indicazione ottica di emergenza	Z1***E
Umgebungstemperatur ta min.	-40 °C
Temperatura ambiente ta max.	50 °C
Temperatura di stoccaggio / trasporto min.	-40 °C
Temperatura di stoccaggio / trasporto max.	70 °C
Norme	DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22

Dimensioni

Lunghezza	153 mm
larghezza	104 mm
Altezza	75,7 mm


Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.564.4453.1	Coperchio per spine SW	RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire i connettori maschio non utilizzati, colore nero
Z5.564.4553.1	Coperchio per prese SW	RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire connettori femmina non utilizzati, colore nero
05.560.3419.0	Lamierino di montaggio Podis LED	
G0.500.2041.5	Lamierino di montaggio RST BOX	

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
96.031.4053.1	Connettori RST20I3S B1 ZR1 SW	RST® CLASSIC Connettori, diritto, Numero di poli 3, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 6 - 10 mm, Colore della codifica / inserto Nero
96.032.4053.1	Connettori RST20I3S S1 ZR1 V SW	RST® CLASSIC Connettori, diritto, Numero di poli 3, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 6 - 10 mm, Colore della codifica / inserto Nero

Disegno tecnico



Qu - PEE 12/92

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:

Werkstoff/ Material	2019	Tag/ Date	Name
Maßstab/Scale	gezeichnet drawn	06.06.	Koetzner
	geprüft checked		
	Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr./ Drawing No.
83.243.0030.0 01K
Maße in mm/Dimensions are in mm

Datei/ File: 046501__01K.DCD
Ersatz für/ Replacement for:

Index	Datum/ Blatt Date/ Sheet	Type	Benennung/ Title: Teilespezifikation / Component specification
Änderung/ Revision	wieland www.wieland-electric.com		PODIS LED RST 230V AC 2x3W 1U

83_243_0030_001K CADW4033 Koetzner 2019-06-07T08:15:31 1.000