

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 83.240.0031.1

Lampada RST 24V DC 5W 1S



Nr. Art.	83.240.0031.1
EAN	4049088185700
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Tipo di montaggio	Parete e soffitto
Materiale della custodia	Poliammide
Colore della custodia	Nero
Tipo di circuito	Circuito continuo / circuito di stand-by
Grado di protezione	II
Attacco alimentazione energia	

Dati tecnici

Tensione nominale	24 V
Min. tensione in ingresso	15 V
Max. tensione in ingresso	30 V
Corrente nominale	0,2 A
Potenza della lampada	4,9 W
Tipo di tensione	DC
Emissione luminosa	450 lm
	tageslichtweiß > 5300 K
	6500 K
Grado di protezione (IP)	IP65
Modo	Corrente costante
Fusibile	0.5A / 60V con reset
Protezione contro l'inversione di polarità	si
Indicazione ottica di emergenza	ja
Umgebungstemperatur ta min.	-40 °C
Temperatura ambiente ta max.	70 °C
Temperatura di stoccaggio / trasporto min.	-40 °C
Temperatura di stoccaggio / trasporto max.	70 °C
Norme	DIN EN 60598-1/DIN EN 60598-2-22

Dimensioni

Lunghezza	160 mm
-----------	--------

larghezza	104 mm
Altezza	96 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.560.3419.0	Lamierino di montaggio Podis LED	
G0.500.2041.5	Lamierino di montaggio RST BOX	