

## Data sheet del prodotto

Nr. Art. 83.240.0030.0

Lampada RST 24V DC 5W



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Nr. Art.            | 83.240.0030.0 |
| EAN                 | 4049088111006 |
| Quantità per ordine | 1 Pezzo       |

### Certificati/Approvazioni



### Dati tecnici

#### Generale

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Tipo di montaggio             | Parete e soffitto                        |
| Materiale della custodia      | Poliammide                               |
| Colore della custodia         | Grigio chiaro                            |
| Tipo di circuito              | Circuito continuo / circuito di stand-by |
| Grado di protezione           | II                                       |
| Attacco alimentazione energia |                                          |

#### Dati tecnici

|                                            |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Tensione nominale                          | 24 V                            |
| Min. tensione in ingresso                  | 15 V                            |
| Max. tensione in ingresso                  | 30 V                            |
| Corrente nominale                          | 0,2 A                           |
| Potenza della lampada                      | 4,9 W                           |
| Tipo di tensione                           | DC                              |
| Emissione luminosa                         | 450 lm                          |
|                                            | tageslichtweiß > 5300 K         |
|                                            | 5700 K                          |
| Grado di protezione (IP)                   | IP65                            |
| Modo                                       | Corrente costante               |
| Fusibile                                   | 0.5A / 60V con reset            |
| Protezione contro l'inversione di polarità | sì                              |
| Indicazione ottica di emergenza            | ja                              |
| Umgebungstemperatur ta min.                | -40 °C                          |
| Temperatura ambiente ta max.               | 70 °C                           |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto min. | -40 °C                          |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto max. | 70 °C                           |
| Norme                                      | DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22 |

|           |        |
|-----------|--------|
| Lunghezza | 160 mm |
| larghezza | 104 mm |
| Altezza   | 96 mm  |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|               |                                  |  |
|---------------|----------------------------------|--|
| 05.560.3419.0 | Lamierino di montaggio Podis LED |  |
| G0.500.2041.5 | Lamierino di montaggio RST BOX   |  |