Data sheet del prodotto

Nr. Art. 99.801.4866.1

Modulo di connessione FCS 4 7 SI FK FM



Nr. Art.	99.801.4866.1
EAN	4049088106248
Quantità per ordine	4 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Dati di connessione

Numero di poli	7
Numero di punti morsetti per polo	1
Tipo di attacco del cavo tondo	Connessione a perforazione di isolante
Tipo di attacco del bus di energia	attacco a molla
Numero di uscite	4
Tipo di uscita	
Sezione cavo flessibile con puntalini	1,5 mm² - 4 mm²
Sezione cavo rigido	1,5 mm² - 4 mm²

Dati tecnici UL/CSA

Tensione nominale	600 V
Corrente nominale	20 A

Dati meccanici

Colore della custodia	Nero
Grado di protezione (IP)	IP65
Tipo di montaggio	Canalina filo

Dati elettrici

Tensione nominale	500 V
Corrente nominale	20 A
Tipo di tensione dell'alimentazione	AC/DC
Tensione nominale di esercizio energia ausiliaria	250 V
Corrente nominale di esercizio energia ausiliaria	20 A

Dimensioni

Lunghezza	180 mm
Spessore	60 mm

Altezza montaggio	67 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.505.0153.1	Controdado M20 x 1,5	
05.505.0253.1	Controdado M25 x 1,5	
Z5.505.0653.1	Pressacavo M 20 x 1,5 MIT ASI-EINS	
Z5.507.1353.1	Pressacavo M20 x 1,5 7 - 13	
Z5.507.1453.1	Pressacavo M25 x 1,5 9 - 16	
Z5.507.1553.1	Pressacavo M25 x 1,5 13 - 18	
06.502.5200.0	Bit DIN 3128 PH1x70	