Data sheet del prodotto

Nr. Art. 99.800.4866.1

Presa per cavo piatto FCS 4 7 SI BU SW FM



Nr. Art.	99.800.4866.1
EAN	4049088077388
Quantità per ordine	5 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Dati di connessione

Numero di poli	7
Numero di punti morsetti per polo	1
Tipo di attacco del cavo tondo	Connessione a perforazione di isolante
Tipo di attacco del bus di energia	Attacco ad innesto

Dati tecnici UL/CSA

Tensione nominale	600 V
Corrente nominale	20 A

Dati meccanici

Colore della custodia	Nero
Grado di protezione (IP)	IP65
Tipo di montaggio	Canalina filo

Dati elettrici

Tensione nominale	500 V
Corrente nominale	20 A
Tipo di tensione dell'alimentazione	AC/DC
Tensione nominale di esercizio energia ausiliaria	250 V
Corrente nominale di esercizio energia ausiliaria	20 A

Dimensioni

Lunghezza	140 mm
Spessore	60 mm
Altezza montaggio	62 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
06.502.5200.0	Bit DIN 3128 PH1x70	