Data sheet del prodotto

Nr. Art. 75.453.0053.1

Modulo di connessione FCS 16 5 SI SA RST

Modulo die connessione per podis CON 5G16, per il collegamento a spina con RST25i5, 5-pol., colore die codifica: grigio cemento, dati prestazionali VDE, 25 A, 400 V, classe die protezione IP65, contatto di penetrazione; Torx 15, alloggiamento nero, qualsiasi posizione di montaggio, dimensioni esterne l x a x altezza: 217 x 84 x 74 mm



Nr. Art.	75.453.0053.1
EAN	4049088582035
Quantità per ordine	2 Pezzo

Certificati/Approvazioni

c UL us LISTED

Dati tecnici

Nota

Nota	Per il funzionamento fino a 32 A secondo VDE / IEC 61984, considerare le curve di derating del sistema RST25i5. Lo troverai sotto "Download"; Deve essere esclusa una pericolosa confusione con circuiti secondo VDE / IEC 16535 fino a 25 A.Tramite cavo piatto/bus di corrente fino a 63A

Dati di connessione

Numero di poli	5
Numero di punti morsetti per polo	1
Tipo di attacco del cavo tondo	Connessione a perforazione di isolante
Tipo di attacco del bus di energia	Attacco ad innesto
Numero di uscite	1
Tipo di uscita	Connettore RST25i5

Dati tecnici UL/CSA

Tensione nominale	600 V
Corrente nominale	20 A

Dati meccanici

Materiale della custodia	Poliammide
Colore della custodia	Nero
Privo di alogeni	sì
Resistena a UV	sì
Resistenza all'impatto	IK10
Grado di protezione (IP)	IP65
Tipo di montaggio	Montaggio in superficie

Dati elettrici

Tensione nominale	400 V
Corrente nominale	25 A
Tipo di tensione dell'alimentazione	AC

Dimensioni

Lunghezza	218 mm

Spessore	84 mm
Altezza montaggio	80 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
99.530.0000.7	Coperchio per prese SW	RST20i5/4 tappo di chiusura, per coprire connettori femmina non utilizzati, con cinghia di fissaggio, colore nero
Z5.565.9853.1	Coperchio per prese SW	RST20i5/4 tappo di chiusura, per coprire connettori femmina non utilizzati, colore nero

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
99.456.0124.0	Cavo preconfezionato RST25I5KS-S 60S 05BG03	RST25i5 cavo di connessione maschio - estremitá libera, 5 poli<(>,<)> assemblato con connessione a vite, applicazione 250V/400V con PE, 25A<(>,<)> tipo cavo H05Z1Z1-F, lunghezza 0.5m, sezione 6.0mm², codificia colore grigio cemento
96.85A.0560.3	Cavo preconfezionato RST25I5KSBS 6HO 05BG03	