Data sheet del prodotto

Nr. Art. 75.452.0053.1

Modulo di connessione FCS 16 5 SI SA RST



Nr. Art.	75.452.0053.1
EAN	4049088476990
Quantità per ordine	2 Pezzo

Certificati/Approvazioni

c UL us LISTED

Dati tecnici

Nota

Nota	Tramite cavo piatto/bus di corrente fino a 63A

Dati di connessione

Numero di poli	5
Numero di punti morsetti per polo	1
Tipo di attacco del cavo tondo	Connessione a perforazione di isolante
Tipo di attacco del bus di energia	Attacco ad innesto
Numero di uscite	1
Tipo di uscita	Presa RST20i5

Dati tecnici UL/CSA

Tensione nominale	600 V
Corrente nominale	20 A

Dati meccanici

Materiale della custodia	Poliammide
Colore della custodia	Nero
Privo di alogeni	sì
Resistena a UV	sì
Resistenza all'impatto	IK10
Grado di protezione (IP)	IP65
Tipo di montaggio	Montaggio in superficie

Dati elettrici

Tensione nominale	400 V
Corrente nominale	20 A
Tipo di tensione dell'alimentazione	AC

Dimensioni

Lunghezza	218 mm
Spessore	84 mm
Altezza montaggio	80 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
99.530.0000.7	Coperchio per prese SW	RST20i5/4 tappo di chiusura, per coprire connettori femmina non utilizzati, con cinghia di fissaggio, colore nero
Z5.565.9853.1	Coperchio per prese SW	RST20i5/4 tappo di chiusura, per coprire connettori femmina non utilizzati, colore nero
06.502.6410.0	Bit TX 15x70	