Data sheet del prodotto

Nr. Art. 75.252.0153.1

Modulo di connessione FCS 6 5 SI SA RST20i5 LH



Nr. Art.	75.252.0153.1
EAN	4049088467189
Quantità per ordine	2 Pezzo

Certificati/Approvazioni

c UL US LISTED

Dati tecnici

Nota

Nota	Attacco ad innesto RST

Dati di connessione

Numero di poli	5
Numero di punti morsetti per polo	1
Tipo di attacco del cavo tondo	Connessione a perforazione di isolante
Tipo di attacco del bus di energia	attacco a vite
Numero di uscite	1
Tipo di uscita	Presa RST20i5

Dati tecnici UL/CSA

Tensione nominale	600 V
Corrente nominale	20 A

Dati meccanici

Colore della custodia	Nero
Grado di protezione (IP)	IP65
Tipo di montaggio	Montaggio in superficie

Dati elettrici

Tensione nominale	690 V
Corrente nominale	20 A
Tipo di tensione dell'alimentazione	AC

Dimensioni

Lunghezza	217 mm
Spessore	84 mm
Altezza montaggio	59 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
99.530.0000.7	Coperchio per prese SW	RST20i5/4 tappo di chiusura, per coprire connettori femmina non utilizzati, con cinghia di fissaggio, colore nero

Z5.565.9853.1	Coperchio per prese SW	RST20i5/4 tappo di chiusura, per coprire connettori femmina non utilizzati, colore nero
06.502.6410.0	Bit TX 15x70	