

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 75.250.0053.1

Modulo di connessione FCS 6 5 SI SA M32



Nr. Art.	75.250.0053.1
EAN	4049088461026
Quantità per ordine	2 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Dati di connessione

Numero di poli	5
Numero di punti morsetti per polo	1
Tipo di attacco del cavo tondo	Connessione a perforazione di isolante
Tipo di attacco del bus di energia	attacco a vite
Numero di uscite	1
Tipo di uscita	Per pressacavo M32
Sezione cavo flessibile con puntalini	1,5 mm ² - 16 mm ²
Sezione cavo rigido	1,5 mm ² - 16 mm ²

Dati tecnici UL/CSA

Tensione nominale	600 V
Corrente nominale	32 A
	10

Dati meccanici

Colore della custodia	Nero
Grado di protezione (IP)	IP65
Tipo di montaggio	Montaggio in superficie

Dati elettrici

Tensione nominale	690 V
Corrente nominale	41 A
Tipo di tensione dell'alimentazione	AC

Dimensioni

Lunghezza	248 mm
Spessore	84 mm
Altezza montaggio	74 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
Z5.507.1653.1	Pressacavo M32 x 1,5 18 - 25	

Z5.507.1753.1	Pressacavo M32 x 1,5 15 - 21	
06.502.6410.0	Bit TX 15x70	