
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 75.015.5535.0

Custodia di montaggio FCS 4 7 SA BU SU



Nr. Art.	75.015.5535.0
EAN	4015573840836
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Dati di connessione

Numero di poli	7
Numero di punti morsetti per polo	1
Tipo di attacco del cavo tondo	attacco a vite
Tipo di attacco del bus di energia	Attacco ad innesto

Dati meccanici

Colore della custodia	grigio
Grado di protezione (IP)	IP65
Tipo di montaggio	Montaggio in superficie

Dati elettrici

Tensione nominale	500 V
Corrente nominale	20 A
Tipo di tensione dell'alimentazione	AC/DC
Tensione nominale di esercizio energia ausiliaria	250 V
Corrente nominale di esercizio energia ausiliaria	20 A

Dimensioni

Lunghezza	117 mm
Spessore	57 mm
Altezza montaggio	89 mm

Accessori


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
06.502.5200.0	Bit DIN 3128 PH1x70	


Montaggio


Nr. Art.	Tipo	Descrizione


75.015.0151.0	Spina completa FCS 4 7 ST SA SO0	
75.015.0151.2	Spina completa FCS 4 7 ST SA SO2	

Disegno tecnico









Bohrbild
drilling picture

frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
free from substances which inhibit adhesion

Toleranz nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - / First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

		Werkstoff/Material	2006	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. 75.015.5535.0 01K
			gezeichnet drawn	08.02.	Schober	Index
		Maßstab/Scale 1:1	geprüft checked	-	-	
			Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm
		Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -			
		wieland Elektrische Verbindungen	Type	Benennung/Title RUNDLEITUNGS ABG 7-polig steckbar circular cable waste 7 pole pluggable		
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision				

QU-PEM-08/91

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße

Mit Æ marked dimensions are only valid for internal use
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions