Data sheet del prodotto

Nr. Art. 00.729.0504.1

Cavo piatto dal modulo base LI2X2X-FL 7G4



Nr. Art.	00.729.0504.1
EAN	4015573800540
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Isolamento conduttore	Copolimero, termpolastico
Carico di infiammabilità	1,39 kWh/m
Classe di infiammabilità	Eca
Marcatura conduttore	Numeri
Colore della guaina	Nero
Materiale della guaina	Copolimero, reticolato
Categoria conduttore	Classe 5 = flessibile
Privo di alogeni sec. EN 50267-2-3	sì
Conduttore di terra	sì
Raggio di piegatura, statico	18 mm
Schermo	No
Numero di conduttori	7
Larghezza cavo circa	35 mm
Altezza cavo ca.	6 mm
Resistente all'olio sec. EN 60811-2-1	sì
Peso del cavo per km	440 kg
Temperatura min. di installazione	-5 °C
Max. temperatura di installazione	50 °C
Min. ambient temperature fixed installation	-30 °C
Min. ambient temperature fixed installation	90 °C

Dati tecnici

Sezione nominale conduttore	4 mm²
Tensione nominale UN	600 V
Tensione nominale U0	600 V

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
Z5.562.7553.1	Terminale di chiusura del cavo podis 7G4	
05.569.7453.0	Clip di fissaggio FLATCABLE SCREW	

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
Z5.562.7553.1	Terminale di chiusura del cavo podis 7G4	
75.010.0555.1	Modulo di distribuzione FH 2XFC7 B	
75.016.2053.1	Modulo di connessione FCS 2,5 2 SI SA SW	
75.016.3053.1	Modulo di connessione FCS 2,5 3 SI SA SW	
75.015.5153.1	Presa per cavo piatto FCS 4 7 SI BU SW	
75.015.5535.0	Custodia di montaggio FCS 4 7 SA BU SU	
75.018.0051.2	Modulo di connessione FCS 4 7 SI FK	
99.800.4866.1	Presa per cavo piatto FCS 4 7 SI BU SW FM	
99.801.4866.1	Modulo di connessione FCS 4 7 SI FK FM	