

Ficha técnica de producto

Artículo N° 83.040.1511.0

Switch industrial WIENET FS 16-PN-W

Switch industrial wieNET, 16-Port Fast Ethernet Switch con PROFINET support, Conformance Class B, 16 Puertos 10/100 Mbps RJ45, Tensión de alimentación 8,4 V # 52,8 V DC, Temperatura de funcionamiento -40 a 75 ° C



Artículo N°	83.040.1511.0
EAN	4049088435591
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Método de montaje	Carril DIN (top hat rail)
Grado de protección (IP)	IP30
Material de la carcasa	Metal
Gestionable	Sí
Ethernet	Sí
Power over Ethernet	No
Fast Ethernet	Sí
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 Fast Ethernet	16
supported protocols	PROFINET
LED de diagnóstico	Energía/Estado de conexión/Datos/Velocidad de datos
10 Gigabit Ethernet	No
Número de puertos 100 Mbps SC	0
Tipo de conexión eléctrica	Conexión Push-In
Sección del conductor	0,25mm²...2,5mm² (AWG26...AWG12)
Desforrado del conductor	8 mm

Datos técnicos

Tipo de tensión	CC
Temperatura mínima de funcionamiento	-40 °C
Temperatura máx. de funcionamiento	75 °C
Temperatura mín. de almacenaje / transporte	-40 °C
Temperatura máx. de almacenaje / transporte	85 °C
Humedad relativa mín.	10 %
Humedad relativa máx.	95 %
Peso neto	670 g
Alimentación redundante	2 entradas de potencia

Circuito de alimentación

Tipo de tensión	CC
Tensión mínima de funcionamiento	12 V
Tensión máxima de funcionamiento	48 V
Corriente de entrada máx.	1,5 A


Dimensiones

Profundidad	84 mm
Anchura	74 mm
Altura	120 mm
Peso	670 g

Accesorios

Artículo N°	Tipo	Descripción
78.999.4000.0	Cable de conexión MOD ZBH RJ45 0,25 m	
78.999.4100.0	Cable de conexión MOD ZBH RJ45 0,5 m	
78.999.4200.0	Cable de conexión MOD ZBH RJ45 1,0 m	
78.999.4300.0	Cable de conexión MOD ZBH RJ45 2,0 m	
78.999.4400.0	Cable de conexión MOD ZBH RJ45 3,0 m	
78.999.4500.0	Cable de conexión MOD ZBH RJ45 5,0 m	
78.999.4600.0	Cable de conexión MOD ZBH RJ45 7,5 m	
78.999.4700.0	Cable de conexión MOD ZBH RJ45 10 m	

01-QU-RD-31/21



www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance			CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:	
		Werkstoff/ Material	2018	Tag/ Date	Name	Zeichnung Nr./ Drawing No. 83.040.1511.0 01K			
	Maßstab/Scale		gezeichnet drawn	16.07.	Koetzner				
			Elektronische Freigabe Electronic Release			Maße in mm/Dimensions are in mm			
		Datei/ File: 045771_A01K.DCD	Ersatz für/ Replacement for:						
	08.07.21	 wieland	Type	Benennung/ Title					
Index	Datum/ Blatt Date/ Sheet		Teilespezifikation / Component specification IP-SWITCH / IP SWITCH wienet FS 16-PN-W						
Änderung/ Revision									