Ficha técnica de producto

Artículo Nº 83.040.0711.0

Switch industrial WIENET SFP G MM FP

Transceptor fibra óptica Multi-modo (1250Mbps) Alcance 2km



Artículo Nº	83.040.0711.0
EAN	4049088401626
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Temperatura de funcionamiento máx.	85 °C
Velocidad de transmisión de datos (Mbps)	1250
Longitud de onda (nm)	1310
Fuente de luz	FP
Media Type	Multi modo
Tx power (dBm)	-9...-1 @ 50/125 or 62,5/125 µm fiber
Sensibilidad Rx (dBm)	-19
Enlace	10
Saturación (dBm)	-1
Distancia	2000 m

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
F0.000.0053.8	Accesorios para Routers DIN RAIL CLIP LR/ER MET	