Data sheet del prodotto

Nr. Art. 83.040.1500.0

Interruttore IP WIENET FS 8-EI-W



Nr. Art.	83.040.1500.0
EAN	4049088435560
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

c UL us LISTED

Dati tecnici

Tipo di montaggio	Guida DIN
Grado di protezione (IP)	IP30
Materiale della custodia	Metallo
Maneggevole	sì
Ethernet	sì
Power over Ethernet	No
Fast Ethernet	sì
Gigabit Ethernet	No
Numero di porte 10/100 Mbps RJ45	8
supported protocols	EtherNet/IP
LED diagnostici	Power/Linkstatus/Dati/Range dati
Ethernet 10 Gigabit	No
Numero di porte 100 Mbps SC	0
Tipo di connessione elettrica	Attacco push-in
Sezione cavo	0,25mm²...2,5mm² (AWG26...AWG12)
Lunghezza di spelatura	8 mm

Dati tecnici

Tipo di tensione	DC
Min. temperatura di esercizio	-40 °C
Max. temperatura di esercizio	75 °C
Temperatura di stoccaggio / trasporto min.	-40 °C
Temperatura di stoccaggio / trasporto max.	85 °C
relative humidity min.	10 %
relative humidity max.	95 %
Peso netto	550 g
Alimentazione ridondante	2 alimentazioni


Circuito di alimentazione

Tipo di tensione	DC
Tensione di esercizio min.	12 V
Tensione di esercizio max.	48 V
Corrente in ingresso max.	1,5 A

Dimensioni

Profondità	84 mm
larghezza	43 mm
Altezza	120 mm
Peso	550 g

Disegno tecnico



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

01-QU-RD-31/21

Teile-Nr. / Part No.	Typ / Type
83.040.1500.0	wienet FS-8-EI-W
83.040.1510.0	wienet FS-8-PN-W

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance
CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed
1. Verwendung: First Use:
Blatt: Sheet:

Werkstoff/ Material
Maßstab/Scale
2018 | Tag/ Date | Name
gezeichnet drawn | 22.01. | Koetzner
Elektronische Freigabe Electronic Release

Zeichnung Nr./ Drawing No.
T 83.040.1500.0 01K
Maße in mm/Dimensions are in mm

Datei/ File: 045711_A01K.DCD
Ersatz für/ Replacement for:

Index	Datum/ Blatt Date/ Sheet	Änderung/ Revision
a	08.07.21	

wieland

Type
Benennung/ Title
Teilespezifikation / Component specification
IP SWITCH

83_040_1500_001K_1 CADW5014 Koetzner 2021-07-08T11:33:41 1.000