Data sheet del prodotto

Nr. Art. 83.040.0160.0

Interruttore IP WIENET UMS 16-2G



Nr. Art.	83.040.0160.0
EAN	4049088600593
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

c UL US LISTED

Dati tecnici

Tipo di montaggio	Guida DIN
Grado di protezione (IP)	IP30
Materiale della custodia	Metallo
Maneggevole	No
Ethernet	sì
Power over Ethernet	No
Fast Ethernet	sì
Gigabit Ethernet	sì
Numero di porte 10/100 Mbps RJ45	14
LED diagnostici	Power/Linkstatus/Dati/Range dati
Ethernet 10 Gigabit	No
Numero di porte 10/100/1000 Mbps RJ45	2
Numero di porte 100 Mbps SC	0
Tipo di connessione elettrica	Attacco push-in
Visualizzazione LED	PWR1, PWR2,
Sezione cavo	0,25mm²...2,5mm² (AWG26...AWG12)
Lunghezza di spelatura	9 mm

Dati tecnici

Tipo di tensione	DC
Min. temperatura di esercizio	-10 °C
Max. temperatura di esercizio	60 °C
Temperatura di stoccaggio / trasporto min.	-20 °C
Temperatura di stoccaggio / trasporto max.	70 °C
relative humidity min.	5 %
relative humidity max.	95 %
Peso netto	700 g

Alimentazione ridondante	2 alimentazioni

Circuito di alimentazione

Tipo di tensione	DC
Tensione di esercizio min.	12 V
Tensione di esercizio max.	48 V
Consumo di potenza max.	< 8 W

Dimensioni

Profondità	113 mm
larghezza	55 mm
Altezza	145 mm
Peso	700 g

Disegno tecnico

