Data sheet del prodotto

Nr. Art. 83.040.0711.0

Interruttore IP WIENET SFP G MM FP



Nr. Art.	83.040.0711.0
EAN	4049088401626
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Temperatura di esercizio min.	-40 °C
Temperatura di esercizio max.	85 °C
Data rate (Mbps)	1250
wavelength (nm)	1310
Light source	FP
Media Type	Multi-Mode
Tx power (dBm)	-9...-1 @ 50/125 or 62,5/125 µm fiber
Rx sensitivity (dBm)	-19
Linkbudget	10
Saturazione (dBm)	-1
Range	2000 m

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
F0.000.0053.8	Accessori Router DIN RAIL CLIP LR/ER MET	