

Ficha técnica de producto

Artículo Nº 25.399.9853.5

Conector PCB 8113 BSK /2 0,75 OB

Artículo Nº	25.399.9853.5
EAN	4015573502499
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Paso del conector	5 mm
Tipo de conexión	Conexión por desplazamiento de aislante (IDC)
Proceso de soldadura	Sin
Empaquetado	Carton
Número de conexiones	2
Etiquetaje	No
Fijación	Sin
Dirección de acoplamiento hacia conector	90°

Datos técnicos

Sección nominal del conductor	0,75 mm²
Corriente Asignada	3 A
Categoría de sobretensión I	1000 V
Categoría de sobretensión II	400 V
Categoría de sobretensión III	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV

Datos de conexión

Mínima sección del conductor rígida	0,5 mm²
Máxima sección rígida del conductor	0,75 mm²
Mínima sección del conductor flexible	0,5 mm²
Máxima sección semirígida del conductor	0,75 mm²

Datos técnicos UL/CSA

Sección del conductor UL	20-18 AWG
Tensión UL	300 V
Corriente field wiring	3 A
Corriente factory wiring	3 A
Sección del conductor CSA	20-18 AWG
Tensión CSA	300 V
Corriente CSA	3 A

Otros

Material de aislamiento	Termoplástico
Color	Rojo
Altura	12,4 mm
Longitud	16 mm
Profundidad	20,3 mm
Material del tornillo de fijación	Sin

Material del conector base	CuSn
Material de la superficie del conector	Sn