Ficha técnica de producto

Artículo Nº 01.060.0553.0

Conector PCB 8113 BK / 5

Artículo Nº	01.060.0553.0
EAN	4015573585928
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Paso del conector	5 mm
Tipo de conexión	Conexión por crimpado
Proceso de soldadura	Sin
Empaquetado	Carton
Número de polos	5
Etiquetaje	Sí
Fijación	Sin
Dirección de acoplamiento hacia conector	180°

Datos técnicos

Sección nominal del conductor	2,5 mm²
Corriente Asignada	12 A
Categoría de sobretensión I	1000 V
Categoría de sobretensión II	400 V
Categoría de sobretensión III	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Desforrado del conductor	4 mm

Datos de conexión

Mínima sección del conductor flexible	0,5 mm²
Máxima sección semirígida del conductor	2,5 mm²
Desforrado del conductor	4 mm

Datos técnicos UL/CSA

Sección del conductor UL	16-14 AWG
Tensión UL	300 V
Corriente field wiring	15 A
Corriente facotry wiring	15 A
Sección del conductor CSA	14 AWG
Tensión CSA	300 V
Corriente CSA	13 A

Otros

Material de aislamiento	Termoplástico
Color	Gris
Altura	25 mm
Longitud	25 mm
Profundidad	10,3 mm
Material del tornillo de fijación	Sin

Material del conector base	Sin
Material de la superficie del conector	Sin

Montaje

Artículo Nº	Tipo	Descripción
05.502.2500.0	Mordaza de engarzado 8113 BK	
95.101.0800.0	Herramienta de crimpado básica .	
02.125.1600.0	Contacto de crimpar hembra TR 8113 BK	
02.125.1629.0	Contacto de crimpar hembra 8113 BK	
02.125.1700.0	Contacto de crimpar hembra TR 8113 BK	
02.125.1729.0	Contacto de crimpar hembra 8113 BK	