
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 25.820.4053.0

Presa PCB 8113 BFK /10 TOP OB



Nr. Art.	25.820.4053.0
EAN	4015573562264
Quantità per ordine	50 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Passo	5 mm
Tipo di attacco	attacco a molla
Processo a saldare	senza
Imballo	Scatola
Numero di poli	10
Siglatura	No
Fissaggio	senza
Direzione di inserzione rispetto al cavo	180°

Dati tecnici

Sezione nominale	2,5 mm²
Corrente nominale	12 A
Categoria di sovratensione I	1000 V
Categoria di sovratensione II	400 V
Categoria di sovratensione III	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Lunghezza di spelatura	11 mm

Dati di connessione

Sezione minima cavo rigido	0,14 mm²
Massima sezione cavo rigido	2,5 mm²
Sezione minima cavo flessibile	0,14 mm²
Massima sezione cavo flessibile	2,5 mm²
Lunghezza di spelatura	11 mm

Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	22-12 AWG
Tensione UL	300 V
Field wiring di corrente	12 A
Factory wiring di corrente	12 A
Sezione CSA	22-16 AWG
Tensione CSA	300 V
Corrente CSA	12 A

Altro

Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Colore	grigio
Altezza	15 mm
Lunghezza	50 mm
Profondità	24,3 mm
Materiale vite di serraggio	senza
Materiale contatto base	Acciaio
Materiale contatto superficie	Sn