

## Data sheet del prodotto

Nr. Art. 25.820.3853.0

Presca PCB 8113 BFK / 8 TOP OB



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Nr. Art.            | 25.820.3853.0 |
| EAN                 | 4015573562240 |
| Quantità per ordine | 50 Pezzo      |

### Approvazioni



### Dati tecnici

#### Generale

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Passo                                    | 5 mm            |
| Tipo di attacco                          | attacco a molla |
| Processo a saldare                       | senza           |
| Imballo                                  | Scatola         |
| Numero di poli                           | 8               |
| Siglatura                                | No              |
| Fissaggio                                | senza           |
| Direzione di inserzione rispetto al cavo | 180°            |

#### Dati tecnici

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Sezione nominale               | 2,5 mm² |
| Corrente nominale              | 12 A    |
| Categoria di sovratensione I   | 1000 V  |
| Categoria di sovratensione II  | 400 V   |
| Categoria di sovratensione III | 250 V   |
| Tensione nominale di tenuta    | 4 kV    |
| Lunghezza di spelatura         | 11 mm   |

#### Dati di connessione

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Sezione minima cavo rigido      | 0,14 mm² |
| Massima sezione cavo rigido     | 2,5 mm²  |
| Sezione minima cavo flessibile  | 0,14 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 2,5 mm²  |
| Lunghezza di spelatura          | 11 mm    |

**Dati tecnici UL/CSA**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Sezione UL                 | 22-12 AWG |
| Tensione UL                | 300 V     |
| Field wiring di corrente   | 12 A      |
| Factory wiring di corrente | 12 A      |
| Sezione CSA                | 22-16 AWG |
| Tensione CSA               | 300 V     |
| Corrente CSA               | 12 A      |

**Altro**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Tipo di materiale isolante    | Termoplastico |
| Colore                        | grigio        |
| Altezza                       | 15 mm         |
| Lunghezza                     | 40 mm         |
| Profondità                    | 24,3 mm       |
| Materiale vite di serraggio   | senza         |
| Materiale contatto base       | Acciaio       |
| Materiale contatto superficie | Sn            |